

PHILIPS

Postament-/jalgrajavalgusti
Bridge 14 W E27 ilma pirnita

Ecomoods

Ilma pirnita

Antratsiit

Veekindel



8719514385825



Stiilselt säästmine

Nautige rahulikke õhtuid aias, seltsiks see antratsiithall Philipsi õue-postamentvalgusti, mis tervitab teid sooja valge valgusega, sobides ideaalselt aia üldvalgustuseks. Looge lummas õhkkond, avaldades samal ajal arhitektuuriliselt muljet.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst kuni 80%
- Ülipikk kasutusaeg
- Valmistatud tugevatest ja töökindlatest kvaliteetsetest materjalidest

Tooge disain aeda

- Stiilne moodne disain teie aeda
- Tähelepanu üksikasjadele, valmistatud tipptasemel ja elegantsetest materjalidest
- Suur valik kasutusvõimalusi

Ühendage meeleolu ja mugavus

- Tervitav ja soe valge valguskuma

Eriomadused

- IP 44 - disainitud väljas kasutamiseks



Esiletõstetud tooted

Energiatõhus



Philipsi välisvalgustite sarjas on soodsad välisvalgustustooted aia jaoks ja neis on ühendatud moodne disain ja uusim energiat säästev tehnoloogia. See säästab tavaliste valgusallikatega võrreldes kuni 80% energiat. Tulemus on aastateks sama hea nii planeedile kui ka teie rahakotile.

Ülipikk kasutusaeg



Komplektis on Philipsi ülipika, kuni 20 000-tunnise kasutusajaga lamp.

Kvaliteetne materjal



Loodud kestma. Igas Philipsi välikollektsiooni esemes kasutatakse kvaliteetseid materjale ja komponente, mis peavad välitingimustes hästi vastu.

Stiilne moodne disain

Philipsi moodne disain on stiilne, kuid tagasihoidlik, kaunis nii päeval kui ka öösel, ilma et see teie aias või terrassil liigselt tähelepanu tõmbaks. Võite valida mitme kujunduse hulgast ja leiate kindlasti sellise, mis sobib teie väliruumi ja maitsega.

Tähelepanu üksikasjadele




Iga ese on valmistatud kvaliteetsetest komponentidest ja vähekuluvatest materjalidest, näiteks valualumiinium ja roostevaba teras.

Mitu kasutusvõimalust

Philipsi välisvalgustid on ideaalsed aia, terrassi, jalgteel või rõdu jaoks, sein-, posti-, aluse- ja laevalgustid loovad õdusa ja rahuliku õhkkonna pärast päikeseloojangut ning kindlustades hea nähtavuse ka pärast pimeduse saabumist.

Tervitav ja soe valge valgus



Philipsi välisvalgustid on valgustisari, mis heidab kaunist sooja ja tervitavat valgust. Valgustemperatuur on 2700 kelvinit. Valgusti heidab ka piisavalt valgust, et luua selge nähtavus, et saaksite oma väliruumi ka pimeduse saabumise järel oma soovi kohaselt kasutada ning lõõgastuda, teades et õues on kogu öö jooksul turvaline ja kindel.

Disainitud väljas kasutamiseks



IP44 kaitse tähendab, et valgusti on disainitud välikasutuseks, et valgusti valgustaks teie aeda nii vihma, päikesepaiste kui ka lumega.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Alumiinium

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postamentvalgusti / jalgraja valgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,583 kg
- Kõrgus: 40,2 cm
- Pikkus: 12,1 cm
- Laius: 12,1 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 10 000 tund(i)
- Toiteallikas: 50–60 Hz
- LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: –
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514385825
- Netokaal: 1,89 kg
- Brutokaal: 2,12 kg
- Kõrgus: 44,6 cm
- Pikkus: 14,6 cm
- Laius: 14,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-20
Versioon: 0.312

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com