

PHILIPS

Laua lamp Donutclip

Töölaua valgustid

4000K

Roosa

Hämar datav



8719514396876



Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Klambriga kinnitatav lugemisvalgusti integreeritud li-akuga suurema mugavuse pakkumiseks

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Juhtseadis

- Astmeline hämardus

Esiletõstetud tooted

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist,

pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage

valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Astmeline hämardus

Valige erinevate hämardustasemetega vahel, et luua igasse hetke õige meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Hämardatav: Jah

Disain ja viimistlus

- Värvus: Roosa
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Lülitustsükli arv: 15 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 76 lm/W

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Töölauavalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 600 mA

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,25 kg
- Kogukõrgus: 380 mm
- Kogupikkus: 99 mm
- Kogulaius: 290 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 175
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 5 V
- Komplekti kuulub elektrilamp: 3
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: III klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514396876
- Netokaal: 0,25 kg
- Brutokaal: 0,38 kg
- Kõrgus: 18 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 17 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.390

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com