

PHILIPS

Laevalgusti Doris
6 W

Välisvalgustid


2700 K

Must

Veekindel



8719514417878



Looge valguse abil omaenda stiil

Must Philips Doris lisab õuealadele kaasaegsust. Stiilne valgusti täidab teie sissepääsu kvaliteetse sooja valge valgusega.

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Täiuslik LED-lamp

- Kvaliteetne LED-valgusti

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP54 – ilmastikukindel

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

Esiletõstetud tooted

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 15 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Kvaliteetne LED-valgusti



Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

Kvaliteetne materjal




See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab roostele ja plekkidele vastu iga ilmaga.

IP54 – ilmastikukindel

See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- click!FIX kinnitus: Jah
- ühildub kõigi hämarditega: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Piiritletud valgusvihud: Jah
- Hämardatav: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- FFP – Frustration Free Pack: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumis- ning päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Kaasaskantav: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Vabalt keeratav ükskõik millises suunas: Ei
- Päikesenergia: Ei
- Kallutatav lambipea (üles-alla): No
- USB-pesa kaudu laadimine: Ei
- Soe valge valgus: Jah
- Keskvalgusti: Ei
- Pistiku tüüp: No plug

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,26 kg
- Kogukõrgus: 70 mm
- Kogupikkus: 220 mm
- Kogulaius: 220 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 600
- Valguse värv: 2700
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- IP-kood: IP54 | Kaitstud tolmu kogunemise ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514417878
- Netokaal: 0,26 kg
- Brutokaal: 0,53 kg
- Kõrgus: 28 cm
- Pikkus: 9 cm
- Laius: 28 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.293

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com