

# PHILIPS

Laevalgusti Doris  
6 W

Välisvalgustid

4000K

Must

Veekindel



8719514417892



## Looge valguse abil omaenda stiil

Must Philips Doris lisab seintele kaasaegsust. Stiilne valgusti täidab teie sissepääsu kvaliteetse külma valge valgusega.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

### Täiuslik LED-lamp

- Kvaliteetne LED-valgusti

### Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

### Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP54 – ilmastikukindel

### Kvaliteetne valgus

- Külma valge valgus 4000 K

# Esiletõstetud tooted

## Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 15 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

## Kvaliteetne LED-valgusti



Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

## Kvaliteetne materjal



See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab rooste ja plekkidele vastu iga ilmaga.

## IP54 – ilmastikukindel

See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

## Külm valge valgus 4000 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab külma valget valgust temperatuuril 4000 K.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.**

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- click!FIX kinnitus: Jah
- ühildub kõigi hämarditega: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Piiritletud valgusvihud: Jah
- Hämardatav: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- FFP – Frustration Free Pack: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumis- ning päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Kaasaskantav: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Vabalt keeratav ükskõik millises suunas: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Kallutatav lambipea (üles-alla): No
- USB-pesa kaudu laadimine: Ei
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei
- Pistiku tüüp: No plug

**Aiapiirkond**

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

**Valgusti omadused**

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K

**Mitmesugust**

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Veekindel

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kaal pakendita: 0,26 kg
- Kogukõrgus: 70 mm
- Kogupikkus: 220 mm
- Kogulaius: 220 mm

**Hooldus**

- Garantii: 5 aastat

**Tehnilised andmed**

- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 640
- Valguse värv: 4000
- Energiaklassiga valgusallikas: E
- IP-kood: IP54 | Kaitstud tolmu kogunemise ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8719514417892
- Netokaal: 0,26 kg
- Brutokaal: 0,53 kg
- Kõrgus: 28 cm
- Pikkus: 9 cm
- Laius: 28 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-08-30  
Versioon: 0.289

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)