

PHILIPS

Laevalgusti
Superslim 15 W

Välisvalgustid

4000K

Must

SceneSwitch; veekindel



8719514418011



Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Looge õige meeleolu eredust muutes. Philips SceneSwitchi LED-laevalgustitega saate valida kolme ereduse astme vahel, mis sobivad täiuslikult igaks hetkeks. Pole vaja ei hämardit ega lisapaigaldisi – vajate vaid olemasolevat lüliti.

Valgusefekt

- Annab eredat valget valgust

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Tooge disain aeda

- Valige oma aia jaoks laevalgusti

Teie aia jaoks loodud

- IP54 – ilmastikukindel (välisvalgusti)

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Kvaliteetsed materjalid

Esiletõstetud tooted

Ülikvaliteetne valgus Energiasääst



See Philipsi lamp on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, et säästaksite nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Valige laevalgusti

Võtke selle ideaalselt maja sissekäiku või terrassi valgustava laevalgusti abil oma õueruumist maksimum.

IP54 – ilmastikukindel (välivalgusti)

See Philipsi välivalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud ranged katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu, teine vee eest. Sellel välivalgustil on tase IP54, mis tähendab, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt ka levinuim ja ideaalne toode üldkasutamiseks välitingimustes.

Kvaliteetsed materjalid

Lamp on vormitud kvaliteetsetest materjalidest koosnevatest kihelistest mustritest ja sellel on suurepärane viimistlus. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis täiustab teie kodu veel palju aastaid.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Hämardatav: Jah

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 20 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmuindel: Jah
- click!FIX kinnitus: Jah
- ühildub kõigi hämarditega: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Piiritletud valgusvihud: Jah
- Hämardatav: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- FFP – Frustration Free Pack: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumis- ning päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Kaasaskantav: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Vabalt keeratav ükskõik millises suunas: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Kallutatav lambipea (üles-alla): No
- USB-pesa kaudu laadimine: Ei
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Jah
- Pistiku tüüp: No plug

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: SceneSwitch, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,47 kg
- Kogukõrgus: 23 mm
- Kogupikkus: 250 mm
- Kogulaius: 250 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1500
- Valguse värv: 4000
- Energiaklassiga valgusallikas: E
- IP-kood: IP54 | Kaitstud tolmu kogunemise ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514418011
- Netokaal: 0,47 kg
- Brutokaal: 0,54 kg
- Kõrgus: 25 cm
- Pikkus: 2,8 cm
- Laius: 24,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.279

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com