

# PHILIPS

Laevalgusti Ozzi<sup>et</sup>,  
18 W

Laevalgustid


4000K

Valge

Hä<sup>ma</sup>rdatav



8719514431942



## Üks valgusti. Kaks valgustsooni. Kolm seadistust.

See moodsa stiilse õhukese valge disainiga laevalgusti näeb kustutatult sama hea välja kui põledes. Põhivalgusti puhtaid ümaraid jooni rõhutab nutikas lineaarne serva<sup>val</sup>gusti. Pange kaks valgustit kokku ja looge kolm ainulaadset valgus<sup>seadistust</sup>. Peamine allavalgusti annab külma 4000 K valgust ja lineaarne serva<sup>akt</sup>sentvalgusti sooja 2700 K valgust. Lamp on saadaval kolmes suuruses ja sobib seetõttu ideaalselt teie maja igasse ruumi. Mugav mä<sup>lu</sup>funktsioon jätab meelde teie viimase seadistuse. Kui teile meeldib puhas valge disain koos paljude funktsioonidega, siis on Ozzi<sup>et</sup> teie jaoks ideaalne lae<sup>val</sup>gusti.

### Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

### Sobitage oma sisekujundusega

- Üliõhuke disain

### Lihtne kasutada

- Lihtsaks valimiseks salvestage mä<sup>ll</sup>u oma lemmikrežiim
- Kerge paigaldada

**Valgusefekt**

- Kahetsooniline valgusti

# Esiletõstetud tooted

## Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

Elutuba on iga kodu süda – koht, kus pere saab kokku, et puhata ja külalisi vastu võtta. Nii elu- kui ka magamistoa valgus peab olema hõlpsasti kohandatud – vastavalt sellele, mis otstarbeks neid tube päeva jooksul kasutatakse. Erinevate valgusallikate hoolikas paigutamine ja valguse eri kihtidega mängimine aitab tekitada ruumikuse tunnet ning tekitada sooja ja sõbraliku meeleolu.

## Üliõhuke disain

Õhuke disain sobib täiuslikult madala laega ruumidesse, kus lamp on täiesti lae küljes.

## Lihtsaks valimiseks salvestage mällu oma lemmikrežiim

Eelistagu te hubasteks õhtuteks sooja kuma või hästi nägemiseks eredat valget valgust, süsteem jätab teie lemmikud meelde, et neid oleks lihtne valida.

## Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

## Kahetsooniline valgusti

Toa õhustiku muutmine pole kunagi olnud lihtsam. Philipsi SceneSwitchi kahetsooniline LED-laevalgusti võimaldab teil kolme ainulaadse seadistuse abil meeleolu luua. Põhi- ja lineaarse servaalgustuse kombinatsioon pakub teile valikuid, mis sobivad ideaalselt koosolemiseks, keskendumiseks ja hubasteks hetkedeks. Pole vaja hämardit ega paigaldust, vaid ainult olemasolevat lülitit.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Hämardatav: Jah

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Lülitustsükli arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 20 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 111 lm/W

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laealgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 150 mA

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,61 kg
- Kogukõrgus: 45 mm
- Kogupikkus: 300 mm
- Kogulaius: 300 mm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

**Tehnilised andmed**

- Läbimõõt: 300 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 2000
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: AC 220–240
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8719514431942
- Netokaal: 0,62 kg
- Brutokaal: 0,88 kg
- Kõrgus: 32,5 cm
- Pikkus: 5,4 cm
- Laius: 32,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-08-30  
Versioon: 0.266

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)