

PHILIPS

LED-toru EM T8

LED

600 mm

6500K

G13



8719514444379



Kauakestev ja suurepärase valguskvaliteediga LED-töövalgustus

Üleminek Philipsi LED-torudele on kiire ja lihtne viis asendada oma vanad luminofoortorud modernse ja tõhusa LED-tehnoloogiaga. See Philipsi LED-toru sobib suurepäraselt kohtadesse, mis vajavad palju valgust.

Jätkusuutlik valik

- Kasutage ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästke energiat kohe rohkem kui 50%, vahetades välja oma olemasolevad luminofoortorud (ELi määрусega keelatud alates 2023. aastast).

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja pakub täiuslikku valgustuslahendust rohkem kui 15 aastaks.

Vahetage oma vanad luminofoorlambid lihtsasti välja

- Ideaalne asendus luminofoortorudele, sobides otse olemasolevatesse valgustitesse. Lihtsalt ühendage ja kasutage ilma juhtmete pärast muretsemata.

Esiletõstetud tooted

Energiasääst rohkem kui 50%
võrreldes luminofoorlampidega

Pikk tööiga kuni 15 000 tundi
Lihtne ja kiire paigaldada

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: T8
- Pistikupesa: G13
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 60,3 cm
- Laius: 2,8 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 240 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 6500 K
- Nominaalne valgustugevus: 800 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 865 | CCT of 6500K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 100 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514444379
- EOC: 871951444437900
- Toote nimetus: LED T8 600mm 8W G13 CDL 1CT/4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 8 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 60,3 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 491858

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514444379
- Netokaal: 0,12 kg
- Brutokaal: 0,15 kg
- Kõrgus: 66,8 cm
- Pikkus: 3,1 cm
- Laius: 3,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-05-20
Versioon: 0.475

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com