

PHILIPS

Lae/seina kohtvalgusti
Limbaži, 3 tk

Lae/seina kohtvalgustid

Ilma pirnita

Valge

ClickFix



8719514465176



Rõhuasetus on stiilil

Lisage oma koju see praktiline Philipsi kohtvalgusti. Valige kohtvalgusti stiiliga sobiv Philipsi GU10 LED-pirn ja saate kvaliteetse ja kauakestva valgusti.

Eriomadused

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas

Suurepärane lahendus optimaalse valgustuse efekti saavutamiseks

- Kauakestev väga kvaliteetne materjal

Esiletõstetud tooted

Kohandatav kohtvalgus lambipeas



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Kvaliteetne materjal

See suurepäraselt viimistletud kohtvalgusti on valmistatud kauakestvatest väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja vastupidav toode, mis valgustab ja täiustab teie kodu veel palju-palju aastaid.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- click!FIX kinnitus: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: ClickFix

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,56 kg
- Kogukõrgus: 130 mm
- Kogupikkus: 293 mm
- Kogulaius: 293 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: –
- Toiteallikas: AC 220–240
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: 50W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 50
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikate arv: 3

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514465176
- Netokaal: 0,56 kg
- Brutokaal: 0,7 kg
- Kõrgus: 28 cm
- Pikkus: 9,5 cm
- Laius: 30 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.307

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com