

PHILIPS

Postament-/
jalgrajavalgusti Mimosa 7
W

Välisvalgustid

4000K

Antratsiit

Veekindel



8719514477315



Suunake kvaliteetset LED-valgust hõlpsasti sinna, kuhu soovite

Mimosa perekond sisaldab uhiuue disainiga seina- ja maapealseid valgusteid, mis võimaldavad teil suunata valgust kuhu iganes soovite. Mimosa valgustid on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist. Nende tõhusad LED-moodulid ja usaldusväärne elektroonika tagavad pika kasutusaja. Saadaval sooja või külma valge valgusega.

Kergesti kasutatav

- Reguleeritav valguse suund
- Lai valgusvihk

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile
- Kvaliteetne LED-valgusti

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

8719514477315

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Reguleeritav valguse suund

Unikaalne pööratav paneel võimaldab teil valgust hõlpsalt suunata kõikjale, kus seda vajate. Looge täiuslik valgus kõigiks oma välitegevusteks, olenemata sellest, kas õhtustate pere ja sõpradega terrassil või lõõgastute tagahoovis hea raamatu seltsis.

Lai valgusvihk

See valgusti toob rohkem eredust kõikjale teie välisruumidesse.

Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 25 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne LED-valgusti



Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid



See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalumiiniumist ja tipptasemel sünteetilisest materjalidest.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postamentvalgusti / jalgraja valgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,663 kg
- Kogukõrgus: 250 mm
- Kogupikkus: 120 mm
- Kogulaius: 120 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 680
- Valguse värv: 4000K
- Toiteallikas: 220–240
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514477315
- Netokaal: 0,66 kg
- Brutokaal: 0,79 kg
- Kõrgus: 27 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 15 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.257

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com