

PHILIPS

Pirn 8,5 W (ekv.
60 W) A60 E27 x2

Nutikas LED

Värviline

Plast

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige rakenduse või häälega



8720169171060



Nutikas valgustus teie igapäevaeluks.

Nautige mugavamat igapäevaelu selle nutika WiZ LED A60 pirniga. See pirn annab pehmet valget valgust, mille saab häärdada soovitud eredusele rakenduse kaudu või hääljuhtimisega. Saate seadistada ajagraafiku, et lülitada valgustid sisse ja välja vastavalt oma päeva- või nädalakavale, ja omada kaugjuurdepääsu valgustitele isegi siis, kui olete eemal. WiZ-i valgustid saate ühendada olemasoleva Wi-Fi-ga, täiendavat riistvara pole vaja.

Lihtne seadistada

- Nutikad valgustusfunktsioonid on lihtsasti seadistatavad

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitefoniga.

Nutikad funktsioonid


- Eelseadistatud heaolufunktsioonid.
- Seadistage valgustid järgima teie päevakava

Valgusrežiimid

- Kohandage stseene eelseadistatud dünaamiliste valgusrežiimidega.

Esiletõstetud tooted

Hetkega seadistamine



Nautige nutikate funktsioonide eeliseid hetkega – lihtsalt ühendage WiZ-valgusti Wi-Fi-võrku. Kui olete kodust eemal, saate seadistada tulede automaatse sisse- ja väljalülitumise kellaajad. Täiendavat riistvara, nagu keskus või lüüs, pole vaja paigaldada!

Juhtige ükskõik kust

Juhtige oma seadmeid nutitelefoni, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite seadmed kodust lahkudes sisse. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Eelseadistatud heaolufunktsioonid.



Kasutage WiZ-i rakenduses eelseadistatud heaolufunktsioone ja kasutage valgustusmustreid, mis sobivad kõige paremini teie bioloogilise kellaga kogu päeva vältel. WiZ annab teile eredit päevavalgust hetkel, kui teil on vaja energiat ja olete keskendunud, ning läheb sujuvalt üle pehmele soojale valgele valgusele, aidates teile lõõgastuda ja paremini magada.

Ajastamine ja automatiseerimine



Automatiseerige oma nutikad valgustid, et jälgida oma igapäevast või iganädalast kasutust. Ajastage tulede sisselülitamine hommikuks või oma kojujõudmise ajaks ning hoidke need energia säästmiseks välja lülitatult, kui nende põlemine pole vajalik.

Kohandatud stseenid

Miksige erinevad värvilise ja valge valguse režiimid, et luua ideaalne õhkkond oma igapäevasteks hetkedeks. Salvestage see ja käivitage see rakenduse, WiZmote'i või hääle abil.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: A60
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kaal: 0,13 kg

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 25 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

Valgusti omadused

- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): ≥ 80
- Värvustemperatuur: 2200–6500 K
- Valguse värvi kategooria: Värviline
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Käivitusaeg: < 0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 94 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 65 mA

Pakendi teave

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Toote nimetus: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 8,5 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 122 mm
- Kogupikkus: 122 mm
- Kogulaius: 60 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 25 000
- Hinnanguline valgustugevus: 806 lm
- Nimivõimsus: 8.5 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 1877826
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määratletud toeperiood: Minimum of 60 months after introduction date
- Max tarvikute arv: 9999
- Sideprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169171060
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,2 kg
- Kõrgus: 16 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 14 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.295

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com