

PHILIPS

Kohtvalgusti 50W
PAR16 GU10 3 tk

Nutikas LED

Täisvärviline nutikas pirn

Kuni 345 luumenit

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige rakenduse või häälega



8720169210356



Nutikas valgustus teie igapäevaeluks.

Tooge Philips Smart LED-i GU10 pirniga oma standardsetesse süvistatud valgustitesse või kohtvalgustitesse hajutatud seadistatav soe või külm valge valgus. Pirn on WiZ-iga ühendatud. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-ühendust, et juhtida kas rakendusega WiZ või häälega.

Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv. Töötab koos teie olemasoleva Wi-Fi-ga

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitefoniga.
- Vabakäejuhtimine hääle abil

Nutikad funktsioonid

- Eelseadistatud heaolufunktsioonid.
- Automatiseerige oma valgustid ajagraafikute abil

Valgusrežiimid

- Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid
- Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäällestuv

WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Juhtige ükskõik kust



Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoniga, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Vabakäejuhtimine hääle abil




Juhtige valgusteid vaid oma häälega, lihtsalt lubage integreerimine Google'i või Alexa või lisage Siri otseteedesse.

Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Kasutage WiZ-i rakenduses eelseadistatud heaolufunktsioone ja kasutage valgustusmustreid, mis sobivad kõige paremini teie bioloogilise kellaga kogu päeva vältel. WiZ annab teile eredat päevavalgust hetkel, kui teil on vaja energiat ja olete keskendunud, ning läheb sujuvalt üle pehmele sooja valgele valgusele, aidates teile lõõgastuda ja paremini magada.

Automatiseerige oma valgustid ajagraafikute abil



Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid



Valige miljoneid valgusvärve sisaldavast paletist, et luua oma kodus hämmastav õhustik. Nautige subtiilset erinevust, mis meie dünaamilised valgusefektid teie ümber tekitavad.

Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid



Valige laia toonivaliku hulgast virgastavast külmast valgest kuni pehme sooja valgeni või lihtsalt valige mõni eelseadistatud režiim, nagu keskendumis- ja lõõgastusrežiim, et luua oma tegevusteks parim õhustik.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: PAR16
- Pistikupesa: GU10
- Tehnoloogia: Nutikas Wi-Fi
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Juhtmevaba hämardus

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 5,8 cm
- Kaal: 0,15 kg
- Laius: 5 cm

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200–6500 K
- Valguse värvi kategooria: Värviline
- Nominaalne valgustugevus: 345 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 40 mA
- Jõudlus: 73 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8720169210356
- EOC: 872016921035600
- Toote nimetus: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 4,7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 5,8 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi nurk: 36 °
- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 345 lm
- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 550 cd
- Nimivõimsus: 4.7 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Narrow Cone



Väljalaske kuupäev:
2024-11-13
Versioon: 0.316

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com