

PHILIPS

Hämarikust-
koiduni-andur

Välisvalgustid

GardenLink

Must

Madalpingel töötav; veekindel



8720169269293



Aiavalgusti, mille saab lihtsasti pistikupessa sisestada, ühendada ja nautida

Philips GardenLinki madalpinge tooteperekond pakub erinevaid välisvalgustid, mida saate hõlpsasti ja ohutult ise paigaldada. Saate ühendada mitu valgustit ühe toiteallikaga ja sisestada pistiku tavalisse pistikupessa, seejärel saate hõlpsasti lisada täiendavaid tulesid või neid ümber paigutada, millal iganes soovite. Kaabeldus on lihtne ja madalpinge tähendab, et ei ole ohtu teile, teie lastele ega lemmikloomadele.

Kergesti kasutatav

- Ühildub kõigi GardenLinki valgustite ja tarvikutega
- Lihtne paigaldus pistikutega Twist & Lock

Ohutu kasutada

- Lisaohutus 24 V madalpingega

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

Esiletõstetud tooted

Ühildub kõigi GardenLinki valgustite ja tarvikutega

Iga GardenLinki valgusti pakub sama konnektorit Twist & Lock lihtsaks paigaldamiseks ja ühendamiseks. Saate valgusteid ja tarvikuid ümber paigutada vastavalt teie õue valgustusvajadustele, lisades valgust oma aia igasse nurka.

Lihtne paigaldus pistikutega Twist & Lock

Ülilihtne paigaldamine ja ühendamine toodete konnektoritega Twist & Lock. Lihtsalt ühendage tuled ja nautige!

Lisaohutus 24 V madalpingega

Madalpingevalgusteid (24 V) on ohutu paigaldada, ilma et peaks kartma elektrilööki – pole vaja professionaalset elektrikut.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi GardenLinki hämarikustkoiduni-andur on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab roostele ja plekkidele vastu iga ilmaga.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lisatarvikud
- Lisafunktsioonid: Madalpinge, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,12 kg
- Kogukõrgus: 30 mm
- Kogupikkus: 290 mm
- Kogulaius: 70 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: alalisvool, max 24 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 12
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169269293
- Netokaal: 0,12 kg
- Brutokaal: 0,14 kg
- Kõrgus: 13,7 cm
- Pikkus: 5,2 cm
- Laius: 9,2 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.323

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com