

PHILIPS

Toiteplokk EL-i
pistikuga

Välisvalgustid

GardenLink

Must

Madalpingel töötav; veekindel



8720169269378



Aiavalgusti, mille saab lihtsasti pistikupessa sisestada, ühendada ja nautida

Philips GardenLinki madalpinge tooteperekond pakub erinevaid välisvalgustid, mida saate hõlpsasti ja ohutult ise paigaldada. Saate ühendada mitu valgustit ühe toiteallikaga ja sisestada pistiku tavalisse pistikupessa, seejärel saate hõlpsasti lisada täiendavaid tulesid või neid ümber paigutada, millal iganes soovite. Kaabeldus on lihtne ja madalpinge tähendab, et ei ole ohtu teile, teie lastele ega lemmikloomadele.

Kergesti kasutatav

- Ühildub kõigi GardenLinki valgustite ja tarvikutega
- Lihtne paigaldus pistikutega Twist & Lock

Ohutu kasutada

- Lisaohutus 24 V madalpingega

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Ühildub kõigi GardenLinki valgustite ja tarvikutega

Iga GardenLinki valgusti pakub sama konnektorit Twist & Lock lihtsaks paigaldamiseks ja ühendamiseks. Saate valgusteid ja tarvikuid ümber paigutada vastavalt teie õue valgustusvajadustele, lisades valgust oma aia igasse nurka.

Lihtne paigaldus pistikutega Twist & Lock

Ülilihntne paigaldamine ja ühendamine toodete konnektoritega Twist & Lock. Lihtsalt ühendage tuled ja nautige!

Lisaohutus 24 V madalpingega

Madalpingevalgusteid (24 V) on ohutu paigaldada, ilma et peaks kartma elektrilööki – pole vaja professionaalset elektrikut.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Rooste- ja tolmuindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Päikesenergia: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lisatarvikud
- Lisafunktsioonid: Madalpinge, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,09 kg
- Kõrgus: 7 cm
- Pikkus: 24 cm
- Laius: 5 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: 220–240 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 12 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169269378
- Netokaal: 0,09 kg
- Brutokaal: 0,12 kg
- Kõrgus: 13,7 cm
- Pikkus: 5,2 cm
- Laius: 9,2 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-04-19
Versioon: 0.313

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com