

PHILIPS

Pirn 60 W A60 E27
2 tk

Nutikas LED

Seadistatav valge nutikas pirn

Kuni 806 luumenit

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige rakenduse või häälega



8720169303034



Nutikas valgustus teie igapäevaeluks.

Philipsi LED-lambipirnid pakuvad ilusat sooja valgust, neil on erakordselt pikk kasutusiga ja need võimaldavad kohest märkimisväärselt energiasäästu. See puhta ja elegantse disainiga pirn on ideaalne asendamaks mitte traditsioonilisi pirne.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: A60
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kaal: 0,05 kg

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 25 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

Valgusti omadused

- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): ≥ 80
- Värvustemperatuur: 2700–6500 K
- Valguse värvi kategooria: Reguleeritav valge
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Käivitusaeg: < 0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 100 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 65 mA

Pakendi teave

- EAN: 8720169303034
- EOC: 872016930303400
- Toote nimetus: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: AC 220–240 V
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 8 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 111 mm
- Kogupikkus: 111 mm
- Kogulaius: 60 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 25 000
- Hinnanguline valgustugevus: 806 lm
- Nimivõimsus: 8 W

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 1877820
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määratletud toeperiood: Minimum of 60 months after introduction date
- Max tarvikute arv: 9999
- Sideprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169303034
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,2 kg
- Kõrgus: 16 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 14 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.179

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com