

PHILIPS

Maapinna kohtvalgustid /
maasse pistetavad
kohtvalgustid Ashlyn, 1,4W

Päikeseenergiaal
öuevalgusti

2700 K

Must

Hämarikust koiduni;
päikeseenergia; veekindel



8720169362246



Kauakestev päikeseenergiaal töötav aiavalgusti igaks aastaajaks

Philipsi Ashlyn on töökindel päikeseenergiaal töötav postamentvalgusti, mis kestab kauem, vähendab energiatarbimist ja toetab jätkusuutlikkust.

Kergesti kasutatav

- Reguleeritav valguse suund

Kerge paigaldada

- Juhtmeid pole vaja

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

8720169362246

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

Esiletõstetud tooted

Reguleeritav valguse suund

Unikaalne pööratav paneel võimaldab teil valgust hõlpsalt suunata kõikjale, kus seda vajate. Looge täiuslik valgus kõigiks oma välitegevusteks, olenemata sellest, kas õhtustate pere ja sõpradega terrassil või lõõgastute tagahoovis hea raamatu seltsis.

Juhtmeid pole vaja



See valgusti töötab täielikult päikeseenergiaga. Juhtmeid pole vaja, mistõttu on neid tulesid lihtne paigutada ja ümber paigutada kõikjale teie aeda.

Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 25 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal kodus täiuslikku valgusmeeleolu.

Kvaliteetne materjal




See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab rooste ja plekkidele vastu iga ilmaga.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahe-suunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Jah
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihu nurk: 120 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Maapinna kohtvalgustid / maasse pistetavad kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Hämarikust koiduni, Päikeseenergiaal töötav, Veekindel

Võimsustarve

- Võimsustarve: 1,4

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,35 kg
- Kogukõrgus: 350 mm
- Kogupikkus: 130 mm
- Kogulaius: 190 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 150
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: Alalisvool 4
- Hämardatav valgusti: Ei
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169362246
- Netokaal: 0,35 kg
- Brutokaal: 0,5 kg
- Kõrgus: 21,5 cm
- Pikkus: 15 cm
- Laius: 11,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.254

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com