

PHILIPS

Laevalgusti Valen,
22 W

Laevalgustid

2200-6500K

Valge

Hämardatav;kaugjuhtimispult;s
eadistatav valge;WarmGlow

8720169385153



Seadistage soovitud meeleolu vaid sõrmeliigutusega

Vaid mõne lihtsa klõpsuga kaugjuhtimispuldil saab Philips LED All-in-one laevalgusti valgusseadistusi ülimalt paindlikult ja mugavalt isikupärastada. Mugav valgus, mis ei väsita silmi. Loo sobiv õhkkond valguse abil, mis arvestab sinu vajadustega.

Kvaliteetne valgus

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Sobitage oma sisekujundusega

- Üliõhuke disain

Lihtne kasutada

- Kerge paigaldada

Juhtseadis

- Muuda oma hetked täiuslikumaks. Seadistatav koos hämardusfunktsioonidega (kaasas kaugjuhtimispult)
- Reguleeritav värvitemperatuur ja eredus

Esiletõstetud tooted

EyeComfort – valgus, mis säästab silmi



Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis

puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. See Philipsi valgusti ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitab selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks.

Üliõhuke disain

Õhuke disain sobib täiuslikult madala laega ruumidesse, kus lamp on täiesti lae küljes.

Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

Muuda oma hetked täiuslikumaks. Seadistatav koos

hämardusfunktsioonidega (kaasas kaugjuhtimispult)

Lihtsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab hämardada oma meeleolule sobiva valgustasemeni.

Reguleeritav värvtemperatuur ja eredus

Värvtemperatuuri ja heleduse muutmine võimaldab muuta ruumi meeleolu ja atmosfääri, sobitades valguse eri tüüpi tegevustega.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Hämardatav: Jah

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 20 aasta(t)
- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 20 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Jah

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2200–6500 K
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 130 lm/W

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Kaugjuhtimispult, Seadistatav valge, Soe kuma

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 190 mA

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,5 kg
- Kogukõrgus: 20 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Läbimõõt: 421 mm
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 2900 (@2700K)
- Valguse värv: 2200–6500K
- Toiteallikas: AC 220–240
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169385153
- Netokaal: 1,25 kg
- Brutokaal: 1,55 kg
- Kõrgus: 42,5 cm
- Pikkus: 4,8 cm
- Laius: 42,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-03
Versioon: 0.284

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com