

PHILIPS

Maapinna kohtvalgustid /
maasse pistetavad
kohtvalgustid Edwina, 1,5W

Välisvalgustid

2700 K

Must

Madalpingel töötav; veekindel



8720169386938



Aiavalgusti, mille saab lihtsasti pistikupessa sisestada, ühendada ja nautida

Philipsi GardenLinki madalpingel töötav tooteperekond pakub erinevaid välisvalgusteid, mida saad lihtsalt ja turvaliselt ise paigaldada. Saad ühendada mitu valgustit ühe toiteallikaga ja tavalisse pistikupessa, seejärel lisada lihtsa vaevaga lisatulesid või neid igal ajal ümber paigutada. Kaabeldus on lihtne ja madalpingel töötamine tähendab, et pole ohtu sulle, sinu lastele ega lemmikloomadele.

Kergesti kasutatav

- Ühildub kõigi GardenLinki valgustite ja tarvikutega
- Lihtne paigaldus pistikutega Twist & Lock

Ohutu kasutada

- Lisaohutus 24 V madalpingega

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 20 000 tundi

8720169386938

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

Esiletõstetud tooted

Ühildub kõigi GardenLinki valgustite ja tarvikutega

Iga GardenLinki valgusti pakub sama konnektorit Twist & Lock lihtsaks paigaldamiseks ja ühendamiseks. Saate valgusteid ja tarvikuid ümber paigutada vastavalt teie õue valgustusvajadustele, lisades valgust oma aia igasse nurka.

Lihtne paigaldus pistikutega Twist & Lock

Ülilihtne paigaldamine ja ühendamine toodete konnektoritega Twist & Lock. Lihtsalt ühendage tuled ja nautige!

Lisaohutus 24 V madalpingega


Madalpingevalgusteid (24 V) on ohutu paigaldada, ilma et peaks kartma elektrilööki – pole vaja professionaalset elektrikut.

Pikk tööiga – kuni 20 000 tundi



Töökindel kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 20 000 tundi. Võite olla rahulik teadmise, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 20 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmuindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 120 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Maapinna kohtvalgustid / maasse pistetavad kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Madalpinge, Veekindel

Võimsustarve

- Võimsustarve: 1,5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,22 kg
- Kogukõrgus: 300 mm
- Kogupikkus: 70 mm
- Kogulaius: 70 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 180
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: Alalisvool 24
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: E
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169386938
- Netokaal: 0,22 kg
- Brutokaal: 0,3 kg
- Kõrgus: 32,2 cm
- Pikkus: 10,2 cm
- Laius: 8 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-03
Versioon: 0.328

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com