

PHILIPS

Bulb 120W A67 E27

LED

2700 K

2000 lm

15 000 h



8721103055675



Ere LED-valgusti

Philipsi LED-pirnid annavad kvaliteetset valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustooide

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Sästab kuni 90% energiat

Esiletõstetud tooted

Asendab standardse hõõpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik

standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõpirnidele.

Säästab kuni 90% energiat



Kasuta ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästa energiat kohe rohkem kui 90%, asendades oma olemasolevad hõõg- või halogeenpirnid

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 180 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 2000 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 105 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8721103055675
- EOC: 872110305567500
- Toote nimetus: LED 120W A67 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 120 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 19 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 128 mm
- Kogupikkus: 128 mm
- Kogulaius: 68 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 2173058

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8721103055675
- Netokaal: 0,07 kg
- Brutokaal: 0,08 kg

- Kõrgus: 16,2 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 7 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.251

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com