

PHILIPS

Aplique mural Actea
12 W

Jardín y exterior

2700 k

Negro

Estanco al agua



17390/30/PO



Disfruta de un atractivo jardín con luz

El aplique mural para exteriores Philips Actea LED en negro dispone de un panel redondo con una potente luz blanca cálida en un elegante marco de duradero aluminio fundido. Una obra de arte luminosa para colgar en la pared e iluminar los espacios al aire libre.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo

Lleva el diseño a tu jardín

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Luz innovadora para exteriores

- LED de gran potencia
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Características especiales

- Resistente al agua
- Vida útil prolongada

Destacados

Bajo consumo



Esta bombilla de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

LED de gran potencia



La iluminación exterior de Philips utiliza lo último en tecnología LED de vanguardia para ofrecer un fuerte flujo luminoso de gran calidad y larga duración.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Vida útil prolongada



Las luces LED de Philips ofrecen una media de hasta 20.000 horas (lo que equivale a una media de 20 años sobre la base de un uso medio de 3 horas/día con una cantidad de al menos 13.000 ciclos de encendido/apagado).

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 90

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,55 kg
- Altura: 7,4 cm
- Longitud: 18,9 cm
- Anchura: 18,9 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 83 W
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1200
- Tecnología de la bombilla: 176 V
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 12 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696165928
- Peso neto: 0,55 kg
- Peso bruto: 0,66 kg
- Altura: 20,4 cm
- Longitud: 8,6 cm
- Anchura: 19,6 cm



Fecha de emisión:
2025-03-18
Versión: 0.569

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com