

PHILIPS

Puntos de tierra/
picas Puled 4,6 W

Jardín y exterior

2700 k

Negro

Estanco al agua



17481/30/PO



Disfruta de un jardín con luz encantador

Este foco auténtico Philips Puled en negro añade encanto al jardín de noche. Proyecta una luz blanca cálida que da vida al jardín por la noche para las cenas familiares o las reuniones en el exterior.

Modos de luz

- Luz blanca cálida y suave

Combina con tu estilo exterior

- Diseñado para uso en exteriores: estanco al agua IP44

Diseñado para exteriores

- Aluminio de alta calidad y cristal auténtico

Características especiales

- Cabezal de foco ajustable
- Fácil de instalar para todas las aplicaciones

Diseña tu jardín con iluminación

- Iluminación exterior decorativa

Destacados

Luz blanca cálida y suave

Crea una atmósfera agradable con una luz blanca cálida. Una luz inteligente que simplemente se adapta a tus actividades diarias

Diseñado para uso en exteriores

Esta lámpara de exterior de Philips se ha diseñado especialmente para entornos exteriores húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara de exterior se ha diseñado con IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en exteriores.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y cristal auténtico.

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

Fácil de instalar

Iluminación exterior decorativa

La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama iluminación exterior decorativa y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio, Vidrio

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Haces de luz definidos: Sí
- Regulable: Sí
- Totalmente impermeable: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Picas de suelo
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,584 kg
- Altura: 10,5 cm
- Longitud: 9,7 cm
- Anchura: 9,7 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria (oculto): 395 lm
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 395 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 50 W
- Tecnología de la bombilla: LED, 230 V
- Color de la luz: blanca cálida
- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Casquillo: GU10

- Potencia de la bombilla incluida: 5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696176849
- Peso neto: 0,67 kg
- Peso bruto: 0,8 kg
- Altura: 21 cm
- Longitud: 12,5 cm
- Anchura: 12,5 cm



Fecha de emisión:
2025-04-11
Versión: 0.521

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com