

Foco de techo/ pared Burlap 3x

Focos de techo/pared

Sin bombilla

Cromado mate



50233/17/E7





# El acento en el estilo

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige una bombilla LED de Philips E14 acorde al estilo de tu foco y que garantiza una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

## Características especiales

- · Cabezal de foco ajustable
- · Bombilla no incluida

# Destacados

## Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

### Bombilla no incluida

Esta lámpara se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

## Especificaciones

#### Características de la bombilla

· Uso previsto: Interior

#### Diseño y acabado

Color: CromadoMaterial: Vidrio

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

· LED integrado: No

 Instala el producto fuera del alcance de los brazos: Sí

#### **Varios**

Diseñada especialmente para:
Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
Despacho, Vestíbulo

· Estilo: Contemporáneo

· Tipo: Focos de techo/pared

· EyeComfort: No

### Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,900 kgAltura global: 290 mmLongitud global: 290 mmAnchura global: 195 mm

#### Servicio

· Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

Flujo luminoso total de la luminaria:
No bulb included

· Red eléctrica: 220-240 CA

 Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida

· Casquillo: E14

· Potencia de la bombilla incluida: 40W

 Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 40

· Código IP: IP20

Clase de protección: Clase I

Fuente de luz sustituible: Sí

· Número de fuentes de luz: 3

#### Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8718696132982

Peso neto: 0,9 kgPeso bruto: 1,55 kg

Altura: 32 cmLongitud: 14 cmAnchura: 32 cm



Fecha de emisión: 2025-09-13 Versión: 0.646 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.