

# PHILIPS

Foco de techo/  
pared Runner 2x

Focos de techo/pared

Sin bombilla

Blanco



53092/31/12



## Foco de alta calidad sin bombilla

Este foco doble de estilo industrial es pequeño, compacto y sencillo y se adapta perfectamente a cualquier decorado de interior moderno. La carcasa de aluminio en blanco complementa la fuente de luz de manera impecable. Un elemento decorativo asombroso con fuente de luz giratoria.

### Diseño superior para un efecto de luz óptimo

- Cabezal de foco ajustable para una máxima flexibilidad

# Destacados

## Cabezal de foco fácil de ajustar

El cabezal de foco ajustable se ha diseñado para orientar la luz hacia donde más la necesitas.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal
- Color de la carcasa: Blanco

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Haces de luz definidos: Sí
- LED integrado: No
- Instala el producto fuera del alcance de los brazos: Sí

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,825 kg
- Altura: 10,9 cm
- Longitud: 30,5 cm
- Anchura: 9,0 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: No bulb included
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- La luminaria es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ + a E
- Número de bombillas: 2
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 20W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 20
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Código de protección de entrada: IP20 | Protección contra dedos
- Número de fuentes de luz: 2
- Clase de protección IEC: Seguridad clase I

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718291487944
- Peso neto: 0,83 kg
- Peso bruto: 0,95 kg
- Altura: 31,6 cm
- Longitud: 10,2 cm
- Anchura: 10,9 cm



Fecha de emisión:  
2025-08-30  
Versión: 0.406

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)