

PHILIPS

Foco de techo/
pared Clockwork 2x

Focos de techo/pared

2200 - 2700 K


Blanco

Regulable; WarmGlow

Fácil de instalar con ClickFix



53172/31/P0



Cuando más se atenúa la luz, más cálida es

Cambia el ambiente de la habitación para adaptarlo a la actividad que estés realizando. Con los focos LED Philips WarmGlow, puedes regular suavemente la luz al nivel adecuado, para pasar de una luz funcional brillante a una luz cálida y acogedora. Cuando más se atenúa la luz, más cálida es.

Iluminación para tu comodidad y tranquilidad

- Montaje fácil ClickFix
- Disfruta de una luz LED de alta calidad al tiempo que ahorras energía
- Vida útil de la lámpara de hasta 30 años
- Brillo instantáneo al encenderse
- Alta emisión de luz: 1000 lúmenes
- Diseñados para tu confort visual
- Luz LED integrada
- 5 años de garantía para tu tranquilidad

Iluminación versátil para cada momento de tu día

- Cambio de ambiente con un simple giro del regulador

Diseño superior para un efecto de luz óptimo

- Material de larga duración y de gran calidad
- Cabezal de foco ajustable para una máxima flexibilidad
- El haz de luz definido para la iluminación de acento

Destacados

Montaje fácil ClickFix



Instale fácilmente el foco empotrable usted mismo. Gracias a ClickFix, no necesitará la ayuda de nadie. Monte simplemente el soporte en el techo, conecte los cables y, a continuación, encastre y fije la lámpara a la vez.

Luz LED de bajo consumo

Las luces LED ahorran hasta un 80% de energía respecto de una iluminación convencional con la misma emisión de luz. Cuando compras una lámpara LED o bombilla Philips, empiezas a ahorrar dinero desde el primer minuto. Por cada fuente de luz que sustituyas por una luz LED, obtendrás un ahorro inmediato en tu factura de la luz.

Hasta 30 años de vida útil

Las luces LED duran más tiempo, por lo que evitan la molestia de cambiar con frecuencia de fuente de luz. Esto reduce considerablemente el gasto innecesario, pero también te permiten ahorrar dinero a largo plazo.

Brillo instantáneo

Con los focos LED de Philips, no hay que esperar. Te proporcionan la máxima luminosidad de inmediato al encenderse. Su luz blanca cálida con auténtico efecto incandescente crea un ambiente acogedor y sugerente.

Alta emisión de luz: 1000 lúmenes

Ilumina tu hogar con luz de alta calidad

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Luz LED integrada

Este foco dispone de una luz LED de alta calidad integrada que proporciona una emisión de luz óptima.

5 años de garantía

Nuestros focos están diseñados para durar. Incluyen una garantía de 5 años sobre el producto completo para que puedas beneficiarte de una larga iluminación de calidad todos los días.

Luz regulable WarmGlow

Puedes cambiar el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo. Con los focos LED Philips WarmGlow, puedes crear el ambiente perfecto con un simple giro del regulador. Puedes atenuar fácilmente de una luz brillante funcional de 2700 K a una luz más cálida y acogedora de 2200 K para disfrutar de un momento agradable. Cuanto más atenúes la iluminación, más cálida será.

Material de alta calidad

Este foco está fabricado con materiales de larga duración de alta calidad y con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto resistente que dará un toque superior a tu hogar durante muchos años.

Cabezal de foco fácil de ajustar

El cabezal de foco ajustable se ha diseñado para orientar la luz hacia donde más la necesitas.

Ideal para una iluminación de acento

Con una iluminación moderna y un amplio flujo luminoso del ancho habitual (40 grados), este foco LED es adecuado tanto para la iluminación de acento como para la iluminación general. Es ideal para cocinas, salas de estar y comedores.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- compatible con todos los reguladores: Sí
- Haces de luz definidos: Sí
- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

Otras características

- Eficiencia: 111 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,690 kg
- Altura: 9,0 cm
- Longitud: 25,5 cm
- Anchura: 9,3 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 30.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1000
- Tecnología de la bombilla: LED, Voltaje extra bajo de seguridad
- Color de la luz: 2200-2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 11.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696154519
- Peso neto: 0,69 kg
- Peso bruto: 0,84 kg
- Altura: 29,8 cm
- Longitud: 11,3 cm
- Anchura: 11,3 cm



Fecha de emisión:
2025-03-21
Versión: 0.1619

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com