

PHILIPS


Tira de luces 5 m

Tiras de luz

3500 K

Transparente

8718696164228



Luz y estilo superiores

Luz lineal cómoda para tu espacio

Combina con tu estilo interior

- Tamaño compacto para espacios pequeños

Materiales y acabado

- Material de alta calidad

Destacados

Tamaño compacto para espacios pequeños

Perfecto para encajar en espacios pequeños

Material de alta calidad



Material duradero y atractivo para una inversión atractiva y de larga duración.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Transparente
- Material: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3500 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 85 lm/W

Guirnalda de luces/tira de luz

- Capacidad de ampliación: No

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Despacho, Vestíbulo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: No

Otras características

- Corriente de la bombilla: 225 mA

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,205 kg
- Altura global: 2,6 mm
- Longitud global: 5.000 mm
- Anchura global: 8 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 2050
- Color de la luz: 3500
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Potencia de la bombilla incluida: 22
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696164228
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,32 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 5,5 cm
- Anchura: 16 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.383

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com