

PHILIPS


Tira de luces 2 m
RGB

Tiras de luz


RGB

Transparente

Regulable; RGB



8718696164280



Luz colorida acorde a tu estado de ánimo

Cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo.

Combina con tu estilo interior

- Tamaño compacto para espacios pequeños

Materiales y acabado


- Material de alta calidad

Destacados

Tamaño compacto para espacios pequeños

Perfecto para encajar en espacios pequeños

Material de alta calidad



Material duradero y atractivo para una inversión atractiva y de larga duración.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Transparente
- Material: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 45

Guirnalda de luces/tira de luz

- Capacidad de ampliación: No

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable, Colores RGB

Otras características

- Corriente de la bombilla: 95 mA
- Eficiencia: 18 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,116 kg
- Altura: 0,26 cm
- Longitud: 200 cm
- Anchura: 1 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: -
- Color de la luz: RGB
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

8718696164280

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718696164280
- Peso neto: 0,17 kg
- Peso bruto: 0,21 kg
- Altura: 13,5 cm
- Longitud: 5,5 cm
- Anchura: 13,5 cm



Fecha de emisión:
2025-03-11
Versión: 0.359

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com