

PHILIPS

Bombilla de filamento transparente 60 W G93 E27

LED

2700 k


806 lm

15.000 h

No regulable



8718696742457



Una bombilla sin igual

Formas habituales que conoces y que te encantan. Tienen el clásico aspecto de las bombillas incandescentes, pero utilizan alrededor de un 80 % menos de energía. El amplio ángulo del haz de luz ofrece una distribución perfecta de la luz por toda la estancia.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

Luz más allá del concepto de iluminación

- Estilo vintage, tecnología LED moderna

Destacados

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto

de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

Estilo vintage, LED moderno

Las bombillas LED Classic se basan en la tecnología LED de bajo consumo estándar. Ahora puedes disfrutar de una bombilla de estilo retro con tecnología de vanguardia combinada con un diseño vintage.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Forma: Globo
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2700 K
- Flujo luminoso: 806 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 115,00 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- Familia de productos: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Título del producto: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.51

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220–240 V
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 7 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 7

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 140 mm
- Longitud global: 140 mm
- Anchura global: 95 mm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60
- Diámetro: 95 mm
- Número de registro EPREL: 1825194
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: No
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Base del casquillo: E27
- se puede utilizar en luminarias cerradas: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696742457
- Peso neto: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,14 kg
- Altura: 19,5 cm
- Longitud: 10,4 cm
- Anchura: 10,4 cm



Fecha de emisión:
2025-09-17
Versión: 0.801

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com