

PHILIPS

Bombilla

LED

40 W

E27

8718699624057



Completa el look vintage

Este cable vintage Philips combina un cable recubierto de tela y una toma de corriente metálica con acabado mate para aportar un toque vintage a tu sala de estar. Se asocia a una bombilla LED E27 de la gama vintage Philips para completar el diseño.

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Material de alta calidad
- Longitud de cable ajustable

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Cable

Destacados

Material de gran calidad [cable]

Este bonito cable recubierto de tela asegura que la lámpara cuelgue recta cuando se instala. El acabado mate satinado de la toma de corriente metálica realza el aspecto antiguo de cualquier bombilla.

Longitud de cable ajustable [cable]

El cable es totalmente ajustable para diferentes alturas, lo que otorga flexibilidad para organizar una combinación dinámica y elegante de iluminación colgante sobre la isla de la cocina o la mesa del comedor.

Cable

Las bombillas Philips se pueden utilizar en combinación con uno de los cables Philips para completar la iluminación interior y crear una atmósfera industrial en la sala de estar.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Accesorios
- Casquillo: E27

Duración

- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%

Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 0,00 lm/W

Varios

- Características adicionales: Decorativa

Otras características

- Corriente de la bombilla: 330 mA
- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí

Consumo de energía

- Voltaje: 120-240 V
- Consumo de energía: 40 W

Valores nominales

- Potencia nominal: 40 W

Especificaciones técnicas

- Line Frequency: 50 to 60
- Base del casquillo: E27
- se puede utilizar en luminarias cerradas: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699624057
- Peso neto: 0,43 kg
- Peso bruto: 0,48 kg
- Altura: 16,9 cm
- Longitud: 7,1 cm
- Anchura: 16,9 cm



Fecha de emisión:
2025-09-13
Versión: 0.1041

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com