

PHILIPS

Foco empotrable
Sparkle

Luces empotrables

2700 k

Niquel

Regulable



8718699756017



Crea el ambiente perfecto con luz regulable de alta calidad.

Crea el ambiente perfecto con este pack de 3 focos empotrables y regulables LED de Philips y regula fácilmente la iluminación, desde luz brillante para todos los días, hasta tonos acogedores.

Fácil de usar

- Elige cómo y dónde incide la luz con estas luces modulares ajustables.

Efecto de iluminación

- Haz de luz intenso y enfocado

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Control

- Regulable

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Luz modular ajustable

Haz de luz intenso y enfocado

Enfoca la luz en los objetos, una mesa de comedor u otros elementos interiores para atraer la atención sobre determinados estilos.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Regulable

Te permite cambiar el ambiente reduciendo los niveles de luminosidad del LED, desde una luz blanca brillante a una luz acogedora, como la de las lámparas tradicionales.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Níquel
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 10.000

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Corriente de la bombilla: 31 mA
- Eficiencia: 58 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,118 kg
- Longitud reducida: 7.0 cm
- Anchura reducida: 7.0 cm
- Altura: 5,5 cm
- Longitud: 8,5 cm
- Distancia empotrada: 1,5 cm
- Anchura: 8,5 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Diámetro: 85 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 350
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 5.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699756017
- Peso neto: 0,35 kg
- Peso bruto: 0,41 kg
- Altura: 9 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Anchura: 18,7 cm



Fecha de emisión:
2025-03-10
Versión: 0.293

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com