

Bombilla de filamento transparente 150 W A67 E27

LED

4000 K

2452 lm

15.000 h



8718699764395





Una bombilla sin igual

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

· Diseñados para tu confort visual

Elige una solución sostenible

· Bombillas de larga duración: hasta 15 años

Luz más allá del concepto de iluminación

· Estilo vintage, tecnología LED moderna

Destacados

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Estilo vintage, LED moderno

Las bombillas LED Classic se basan en la tecnología LED de bajo consumo estándar. Ahora puedes disfrutar de una bombilla de estilo retro con tecnología de vanguardia combinada con un diseño vintage.

Especificaciones

Características de la bombilla

- · Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- · Casquillo: E27
- · Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- · Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Garantía

· Período de garantía: 2 años

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- · Flujo lumínico nominal: 2452 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- · Código de color: 840 | CCT of 4000K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K
- Flujo luminoso: 2.452 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 144,00 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

· Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8718699764395EOC: 871869976439500
- Título del producto: LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

Potencia

· Factor de potencia (fracción): 0.51

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 150 W
 Etiqueta de eficiencia energética
- (EEL): D
- · Consumo de energía: 17 W
- · Consumo energético kWh/1000 h: 17

Dimensiones y peso del producto

Altura global: 121 mmLongitud global: 121 mmAnchura global: 70 mm

Valores nominales

· Vida útil especificada: 15.000

Especificaciones técnicas

- · Frecuencia: 50-60
- · Diámetro: 70 mm
- · Número de registro EPREL: 374898
- Referencia de medición de flujo:
 Sphere
- · Regulable: No
- · Valor de parpadeo (PstLM): 1
- · Line Frequency: 50 to 60
- · Base del casquillo: E27
- se puede utilizar en luminarias cerradas: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699764395
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,06 kgAltura: 17,7 cm
- · Longitud: 7,5 cm
- · Anchura: 7,5 cm



Fecha de emisión: 2025-09-13 Versión: 0.268 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.