



Bombilla con filamento transparente 60 W G95 E27



Introduce en tu vida la iluminación centrada en las personas con la bombilla "vintage" con forma de globo e inteligente WiZ LED G95. Aplica diferentes tonalidades de luz blanca cálida a fría para ayudarte a concentrarte o a relajarte. Puedes programar las luces para que se apaguen y enciendan en función de tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o la voz y acceder a distancia a las luces incluso cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ningún aparato adicional.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente blanco regulable
- Hasta 806 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



Atenúa las luces inteligentes incluso sin un regulador

Solo tienes que ajustar las luces al nivel de brillo que desees utilizando un teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o simplemente la voz. No es necesario instalar un costoso regulador de intensidad.



Controla la iluminación inteligente como desees

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de varias formas. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, la voz, el mando a distancia WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con accesos directos de Google Home, Alexa y Siri.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: G95
Casquillo: E27
Tipo de cristal: Transparente
Regulable: Sí

DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Peso: 0,07 kg

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 90
Temperatura del color: 2700-6500 K
Categoría de color de luz: Blanca ajustable
Flujo lumínico nominal: 806 lm
Tiempo de encendido: $< 0,5$ s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 115 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 43 mA

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8718699786694
EOC: 871869978669402
Título del producto: Wi-Fi BLE 60W G95 E27 927-65 CL 1PF/6

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5
Voltaje: 220-240 V
Potencia equivalente: 60 W
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
Consumo de energía: 7 W
Consumo energético kWh/1000 h: 7

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura global: 142 mm
Longitud global: 142 mm
Anchura global: 95 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 15.000
Flujo lumínico nominal: 806 lm
Potencia nominal: 7 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60
Número de registro EPREL: 1901138
Referencia de medición de flujo: Sphere

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8718699786694
Peso neto: 0,07 kg
Peso bruto: 0,14 kg
Altura: 18,5 cm
Longitud: 10,5 cm
Anchura: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.