



Sensor de movimiento

El sensor de movimiento inalámbrico WiZ para interiores permite automatizar fácilmente el encendido de las luces con solo pasar por delante y las apaga cuando te marchas. Coloca el sensor, que incluye una pila, en una entrada o pasillo y configúralo para que encienda o apague las luces con tus ajustes deseados a determinadas horas.


PRODUCTOS DESTACADOS

- Funciona con pilas
- IP20/plástico/blanco
- Funciona con todos los productos de WiZ Connected



Instalación inalámbrica sencilla

Gracias a la alimentación por batería, no necesita cable. Instálelo de manera rápida y fácil con tornillos en el techo o la pared, o simplemente colóquelo en un escritorio.




Configuraciones de movimiento flexibles según sus preferencias

Configure las luces para que se enciendan con el brillo que prefiera o un modo específico, como luz nocturna o luz diurna. Puede configurar una acción para las luces con un retardo específico y cuando no se detecte movimiento.



Conseguir la luz correcta en el momento adecuado

Configure los sensores para activar sus modos de luz favoritos en diferentes momentos del día y establezca ritmos específicos para una habitación en la aplicación WiZ.



Compatible con todas las luces "Connected by WiZ"

Este accesorio de control WiZ está diseñado para controlar todo tipo de luces en el ecosistema WiZ. Puede usarlo para controlar cualquier luz de cualquier marca siempre que disponga de "Connected by WiZ".

Activar las luces con movimiento

Configure las luces para que se enciendan o apaguen y cambien el brillo y el color cada vez que detecten cualquier movimiento. Este sensor se conecta directamente a las luces WiZ y funciona incluso cuando no hay Wi-Fi.

Amplio alcance de conexión de 15 m (50 pies)

Este sensor de movimiento se conecta con luces WiZ ubicadas dentro de un rango de hasta 15 metros o 50 pies en un entorno interior normal con tabiques y paredes.



ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: White
Material: Plástico

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Pilas incluidas: Sí
Área de detección: 0 - 3 m
Distancia de control: 15 m

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 3 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,103 kg
Altura global: 50 mm
Longitud global: 62 mm
Anchura global: 62 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de pila: AA
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase III

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8718699788209
Peso neto: 0,14 kg
Peso bruto: 0,14 kg
Altura: 16 cm
Longitud: 7 cm
Anchura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.