



WiZmote

Controla las luces pulsando un botón con el WiZmote, que funciona con todos los productos WiZ y tiene un alcance de 15 metros. Enciende o apaga las luces, aumenta o reduce la iluminación en la habitación, configura una luz nocturna o configura tus cuatro modos de luz favoritos, incluso si el WiFi deja de funcionar.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Funciona con pilas
- IP20/plástico/negro
- Funciona con todos los productos de WiZ Connected



Control inalámbrico de las luces WiZ

Disfrute de un control fácil y rápido de las luces WiZ. Encienda o apague las luces y ajuste el brillo con solo una pulsación. Se conecta directamente a sus luces WiZ y funciona incluso cuando el Wi-Fi no funciona.

15M
↔
50FT



Control con amplio alcance de 15 m (50 pies)

Controle las luces y los dispositivos dentro de un alcance de 15 metros o 50 pies en un entorno interior normal con tabiques y paredes.

Control fácil de una o varias luces en una habitación

Este accesorio de control portátil puede vincularse a una habitación y activar todas las luces de esa habitación, ya sean una o cincuenta. ¿Quiere controlar otra habitación en su lugar? Simplemente cambie la habitación vinculada del accesorio en la aplicación.



Compatible con todas las luces "Connected by WiZ"

Este accesorio de control WiZ está diseñado para controlar todo tipo de luces en el ecosistema WiZ. Puede usarlo para controlar cualquier luz de cualquier marca siempre que disponga de "Connected by WiZ".



Tus modos de iluminación favoritos con solo un botón

Enciende y apaga las luces, ajusta el brillo, elige tu modo favorito y cambia a luz nocturna con solo pulsar una vez. Personaliza hasta cuatro modos de luz y escenas favoritos en la aplicación WiZ.



ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Plástico

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Pilas incluidas: Sí
Distancia de control: 15 m

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 3Vdc V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,057 kg
Altura global: 15 mm
Longitud global: 135 mm
Anchura global: 38 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de pila: AAA
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase III

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8718699789220
Peso neto: 0,06 kg
Peso bruto: 0,08 kg
Altura: 13,2 cm
Longitud: 4,6 cm
Anchura: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.