


## Enchufe Inteligente

El enchufe inteligente WiZ hace inteligente cualquier enchufe. Con tan solo enchufar en él tu lámpara o aparato normal, podrás controlarlos con el smartphone o con la voz. Con los programas, puedes hacer que el dispositivo se apague o se encienda según tus rutinas diarias y ahorrar energía. Ya no tendrás que preocuparte más si te has dejado encendidas las luces o algún aparato, porque puedes comprobarlo con tu smartphone.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Plug and Play
- Compatible con Alexa y Google Home
- Control mediante aplicación o voz




### Configuración instantánea para todas las funcionalidades del hogar inteligente

Comienza a usar fácilmente todas las funciones del hogar inteligente conectando tu nuevo dispositivo WiZ a una red wifi. Controla las luces y dispositivos incluso desde fuera de casa y establece horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



### Hacer inteligentes los dispositivos cotidianos: lámparas, ventiladores, etc.

Controle lámparas normales, luces decorativas, ventiladores, la cafetera y más. Use WiZ para controlar los dispositivos, que solo tienen que estar encendidos para conectarse y reaccionar a la aplicación.



### Fácil programación y automatización de luces y dispositivos inteligentes

Programa las luces o electrodomésticos de su hogar para que se enciendan o apaguen automáticamente y siga sus rutinas diarias o semanales. Automatice las luces y dispositivos de modo que permanezcan apagados cuando no son necesarios, para mantenerse seguro y ahorrar energía.



### Controle los dispositivos desde cualquier lugar con su smartphone

No hay necesidad de preocuparse si se deja encendido un dispositivo eléctrico mientras no hay nadie en casa. Simplemente apáguelo o controle otros dispositivos desde donde esté mediante su smartphone.



# ESPECIFICACIONES

## DISEÑO Y ACABADO

Color: White  
Material: Plástico

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Tipo de enchufe: Type F

## INTERACTIVIDAD

Intensidad (A): 10

## CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 230 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,096 kg  
Altura global: 61 mm  
Longitud global: 59 mm  
Anchura global: 49 mm

## VALORES NOMINALES

Potencia nominal: Max 2300 W

## SERVICIO

Garantía: 1 año

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código IP: IP20  
Clase de protección: Clase I

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica  
Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones:  
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:  
8718699789329  
Peso neto: 0,09 kg  
Peso bruto: 0,12 kg  
Altura: 16,1 cm  
Longitud: 7,1 cm  
Anchura: 7,1 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.