


Wi-Fi LED STRIP 1M 880LM EXTENSION EU



Prolonga la tira LED WiZ hasta 10 metros con la tira de extensión flexible a todo color de 1 metro que te permite dar mayor colorido a tu hogar.

PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Baja tensión
- IP20/revestimiento Pu




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



Controla la iluminación inteligente como desees

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de varias formas. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, la voz, el mando a distancia WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con accesos directos de Google Home, Alexa y Siri.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: White

Material: Plástico

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Cabezal de foco ajustable: No

Regulable con mando a distancia: No

LED integrado: Sí

Interruptor de encendido/apagado en el cable: No

Adaptador de corriente incluido: No

Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Temperatura del color: 2700-6500 K

Flujo lumínico nominal: 880 lm

VARIOS

Diseñada especialmente para:
Funcional

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 12 V

Potencia: 11 W

Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,05 kg

Altura: 0,22 cm

Longitud: 100 cm

Anchura: 1,2 cm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)

Flujo luminoso total de la luminaria:
880

Color de la luz: 2700 - 6500 (RGB)

Red eléctrica: 12

Luminaria regulable: Sí

LED: Sí

LED integrado: Sí

Potencia de la bombilla incluida: 11

Código IP: IP20

Clase de protección: Clase III

Número de registro EPREL: 614849

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8719514261082

Peso neto: 0,05 kg

Peso bruto: 0,12 kg

Altura: 16 cm

Longitud: 4,5 cm

Anchura: 7,5 cm

Código 12NC: 929002532101



© 2023 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.