


## Extensión de tira LED 1 m

Prolonga la tira LED WiZ hasta 10 metros con la tira de extensión flexible a todo color de 1 metro que te permite dar mayor colorido a tu hogar.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Tira LED 1 m
- IP20/Plástico




### **Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar**

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



### **Configura las luces para que sigan tu propio horario**

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



### **Crea tu escena de iluminación perfecta**

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.




### **Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día**

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



### **Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable**

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



### **Controla la iluminación inteligente como desees**

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de varias formas. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, la voz, el mando a distancia WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con accesos directos de Google Home, Alexa y Siri.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior

## DISEÑO Y ACABADO

Color: White

Material: Plástico

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año

Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%

Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Vida útil nominal: 15.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: No

LED integrado: Sí

Interruptor de encendido/apagado en el cable: No

Adaptador de corriente incluido: No

Mando a distancia incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$

Temperatura del color: 2700-6500 K

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 80 lm/W

## GUIRNALDA DE LUCES/TIRA DE LUZ

Capacidad de ampliación: Sí

Potencia de salida: 12 VDC

## VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón  
Cocina Dormitorio Habitación de los niños

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 800 mA

## CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 12 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,05 kg

Altura global: 2,2 mm

Longitud global: 1.000 mm

Anchura global: 12 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: 440/880

Color de la luz: 2700 - 6500 (RGB)

Luminaria regulable: Sí

Potencia de la bombilla incluida: 11

Código IP: IP20

Clase de protección: Clase III

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes

WiFi: Wireless G

Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date

Número máximo de accesorios: 9999

Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8719514261082

Peso neto: 0,05 kg

Peso bruto: 0,12 kg

Altura: 16 cm

Longitud: 4,5 cm

Anchura: 7,5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.