

# PHILIPS

## Downlight

Luces empotrables

IMPALA SL264

Negro

Atenuar



8719514328617



## Cuanto más se atenúa, más cálida es la luz.

Crea el ambiente perfecto con los focos empotrables regulables Philips LED WarmGlow. Cuanto más se atenúan, más cálida es la luz.



# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200-2700 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 71 lm/W

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Despacho
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 33 mA

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,195 kg
- Distancia empotrada: 4 mm
- Altura global: 48 mm
- Longitud global: 48 mm
- Anchura global: 92 mm
- Recorte empotrado en el techo: 6.8-7.8 cm x 6.8-7.8 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Diámetro: 92 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 500
- Color de la luz: 2200-2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 6
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514328617
- Peso neto: 0,2 kg
- Peso bruto: 0,23 kg
- Altura: 9,5 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 11,4 cm



Fecha de emisión:  
2025-09-13  
Versión: 0.337

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)