

PHILIPS

Downlight

Luces empotrables

IMPALA SL264

Negro

Atenuar



8719514328655



Cuanto más se atenúa, más cálida es la luz.

Crea el ambiente perfecto con los focos empotrables regulables Philips LED WarmGlow. Cuanto más se atenúan, más cálida es la luz.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200–2700 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 71 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Despacho
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Corriente de la bombilla: 33 mA

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,195 kg
- Distancia empotrada: 4 mm
- Altura global: 48 mm
- Longitud global: 48 mm
- Anchura global: 92 mm
- Recorte empotrado en el techo: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 92 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 500
- Color de la luz: 2200–2700
- Red eléctrica: 220–240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 6
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514328655
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 10,5 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Anchura: 17,6 cm



Fecha de emisión:
2025-09-13
Versión: 0.307

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com