





Luz LED cómoda que no cansa la vista

Philips LED Slim Downlight ofrece un efecto de luz natural para su uso en aplicaciones de iluminación general. Es una obra maestra estilizada para techos bajos, que crea un ambiente elegante en cualquier lugar de la casa. Luz cómoda que no cansa la vista.

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.
- Fácil instalación

Excelente calidad

• EyeComfort: luz que no cansa la vista

Materiales y acabado

· Material metálico de gran calidad

Duración

· Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

Destacados

Adecuado para techos bajosDiseño compacto

Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Material metálico de gran calidad



Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 25 000 horas

Especificaciones

Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

· Color: White

Material: Metal. Plástico

Duración

 Número de ciclos de apagado y encendido: 12.500

· Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- · Ángulo de apertura: 110 °
- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 4000 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 112 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para:
 Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
 Despacho, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Plafón de techo
- · EyeComfort: Sí

Otras características

· Corriente de la bombilla: 110 mA

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,36 kgAltura global: 28 mmLongitud global: 210 mmAnchura global: 210 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- · Diámetro: 210 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria:
 1350
- · Color de la luz: 4000
- · Red eléctrica: 220-240 CA
- · Luminaria regulable: No
- · Potencia de la bombilla incluida: 12
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514328860
- Peso neto: 0,43 kg
- · Peso bruto: 0,5 kg
- · Altura: 22 cm
- · Longitud: 3,3 cm
- · Anchura: 21,5 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.436 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.