



## Superslim techo 14 W



Añade luz blanca cálida o fría ajustable a tus habitaciones con el plafón inteligente WiZ Super Slim. Úsalo con la aplicación WiZ o con tu propia voz para reducir y aumentar el brillo o usa los modos de luz predefinidos en los ajustes de Wi-Fi.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Blanco regulable
- Dimensiones: Ø242
- IP20/plástico/blanco




#### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



#### Supervisa el consumo de energía

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.




#### Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



#### Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



#### Atenúa las luces inteligentes incluso sin un regulador

Solo tienes que ajustar las luces al nivel de brillo que deseas utilizando un teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o simplemente la voz. No es necesario instalar un costoso regulador de intensidad.

#### Controla la iluminación inteligente como deseas

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de varias formas. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, la voz, el mando a distancia WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con accesos directos de Google Home, Alexa y Siri.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior  
Regulable: Sí

## DISEÑO Y ACABADO

Color: White  
Material: Metal Plástico

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año  
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%  
Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000  
Vida útil nominal: 20.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí  
LED integrado: Sí  
Mando a distancia incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥80  
Temperatura del color: 2700-6500 K  
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2  
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 92 lm/W

## VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón Comedor Dormitorio Habitación de los niños

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 120 mA

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5  
Voltaje: 220-240 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,43 kg  
Altura global: 23 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro: 242 mm  
Flujo luminoso total de la luminaria: 1300  
Color de la luz: 2700-6500  
Potencia de la bombilla incluida: 14  
Código IP: IP20  
Clase de protección: Clase II

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica  
Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones:  
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:  
8719514337978  
Peso neto: 0,43 kg  
Peso bruto: 0,5 kg  
Altura: 25 cm  
Longitud: 2,8 cm  
Anchura: 24,5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.