

PHILIPS

Aplique mural

Jardín y exterior

June

antracita



8719514385269



Disfruta de un bonito jardín

Aporta un estilo moderno a tu jardín. Este aplique mural en antracita myGarden de Philips llama la atención por su forma estilizada. Emite una luz blanca cálida de bajo consumo y crea una silueta elegante por la noche.

Diseña tu jardín con iluminación

- Iluminación exterior decorativa
- Decídete por el estilo contemporáneo
- Decídete por aplique murales murales para exteriores
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Ilumina con jardín con luz de alta calidad

- Bajo consumo
- Siempre con una bombilla de Philips incluida
- Iluminación potente

Experimenta con la iluminación exterior de forma sencilla

- Resistente al agua

Destacados

Iluminación exterior decorativa

La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama iluminación exterior decorativa y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.

Decídate por el estilo contemporáneo

Diseñada en Europa, esta lámpara tiene un exclusivo y distintivo diseño que ayuda a crear un aspecto contemporáneo en el exterior.

Decídate por aplique murales murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

Bajo consumo



Esta bombilla de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Siempre con una bombilla de Philips incluida



La caja incluye bombillas de bajo consumo y alta calidad EcoLamp de Philips para lograr el mejor efecto de iluminación.

Iluminación potente

Esta lámpara para exteriores proporciona una potente luz blanca cálida. Un brillante pool de luz para iluminar tu jardín o terraza.

Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: antracita
- Material: aluminio

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- Pieza central: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardín trasero, Jardín de entrada

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Aplique mural

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 19,5 cm
- Longitud: 19,5 cm
- Peso neto: 0,560 kg
- Anchura: 13,5 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 10.000 hora(s)
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- LED: No
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- La luminaria es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Código IP: IP44
- Clase de protección: II: doble aislamiento

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514385269
- Peso neto: 0,560 kg
- Peso bruto: 0,883 kg
- Altura: 163,000 mm
- Longitud: 210,000 mm
- Anchura: 210,000 mm
- Número de material (12NC): 915002145803



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.92

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com