



# Disfruta de un jardín con luz encantador

Confiere un toque vintage a tus espacios exteriores con este farol de pared antracita en aluminio de Philips. El difusor de cristal y el diseño retro crean una atmósfera elegante que encaja a la perfección con tu estilo personal.

#### Fácil de usar

· Bombilla no incluida

#### Lleva el diseño a tu jardín

· Decídete por el estilo tradicional

#### **Excelente calidad**

· Aluminio de alta calidad y cristal auténtico

#### Diseñado para exteriores

• IP44: resistente al agua

### Destacados

#### Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

#### Decídete por el estilo tradicional

Esta luz tiene un diseño exclusivo que ayuda a crear un aspecto tradicional en el exterior.

# Aluminio de alta calidad y cristal auténtico



Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y cristal auténtico.

#### IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

# Especificaciones

#### Diseño y acabado

Color: AntracitaMaterial: Metal

#### Duración

· Vida útil nominal: 0

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

# Características/accesorios adicionales incluidos

· Anti-óxido, anti-polvo: Sí

· Haces de luz bidireccionales: No

· Sistema de montaje click!FIX: Sí

· Sensor de día y noche: No

· Haces de luz definidos: No

· Regulable: No

· Regulable con mando a distancia: No

• FFP (embalaje de fácil apertura): No

· Totalmente impermeable: Sí

· LED integrado: No

 Sensor de movimiento y de día y noche: No

· Sensor de movimiento: No

 Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: No

 Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: No

· Portátil: No

· Adaptador de corriente incluido: No

· Funda protectora incluida: No

· Mando a distancia incluido: No

 Materiales resistentes de gran calidad: Sí

Gira completamente en cualquier dirección: No

• Energía solar: No

 Cabezal con inclinación (arribaabajo): No

· Carga USB: No

· Luz blanca cálida: No

· Pieza central: No

· Pieza central: No

· Tipo de enchufe: No plug

#### Zona de jardín

Zona de jardín: Jardines y patios

#### Características de la luz

 Índice de reproducción cromática (IRC): >60

· Temperatura del color: 2700 K

#### **Varios**

Diseñada especialmente para: Jardín,

Patio

· Estilo: Clásica

• Tipo: Apliques murales

• EyeComfort: No

Características adicionales: Estanco al agua

#### Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,76 kg
Altura global: 180 mm
Longitud global: 200 mm
Anchura global: 175 mm

#### Servicio

· Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

· Flujo luminoso total de la luminaria: 0

· Color de la luz: 2700

· Casquillo: E27

Código IP: IP44

Clase de protección: Clase I

· Fuente de luz sustituible: Sí

#### Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8719514417571

Peso neto: 0,76 kgPeso bruto: 0,89 kg

· Altura: 18,3 cm

Longitud: 18,3 cm

· Anchura: 20,3 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0 463

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.