

8719514431805



# Luz con sensor de movimiento para tu comodidad y ahorro energético adicional

Mejora la comodidad mientras ahorras energía. El plafón LED con sensor de movimiento de Philips se enciende y se apaga fácilmente mediante un sensor, por ellos puedes entrar o salir de las habitaciones sin necesidad de buscar el interruptor. Su amplia gama de detección y tecnología LED de encendido instantáneo permite que la iluminación de tu hogar solo esté encendida cuando la necesitas.

#### Fácil de usai

- Con su sensor de movimiento automático incorporado, esta luminaria se enciende automáticamente cuando alguien pasa por delante.
- Fácil instalación

#### Duración

· Bajo consumo

### **Destacados**

#### Sensor de movimiento integrado Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

#### Bajo consumo

Ahorra energía: bueno para el bolsillo y para el medio ambiente.

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

#### Diseño y acabado

· Color: White

Material: Metal. Plástico

#### Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- · Vida útil nominal: 15.000

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

#### Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 2700 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 100 lm/W

#### **Varios**

- Diseñada especialmente para:
   Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
   Despacho, Garaje
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- · Características adicionales: Sensor

#### Otras características

· Corriente de la bombilla: 45 mA

#### Dimensiones y peso del producto

- · Peso neto: 0,26 kg
- · Altura global: 72 mm
- · Longitud global: 250 mm
- · Anchura global: 250 mm

#### Servicio

· Garantía: 5 años

#### Especificaciones técnicas

- · Diámetro: 250 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria:
  600
- · Color de la luz: 2700
- · Red eléctrica: 220-240 CA
- · Luminaria regulable: No
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección: Clase I

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514431805
- · Peso neto: 0,26 kg
- · Peso bruto: 0,49 kg
- Altura: 27,2 cm
- · Longitud: 8,2 cm
- · Anchura: 27,2 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.266 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.