

# PHILIPS

Plafón Mauve 16 W

Plafón de techo

4000 K

White

Sensor



8719514431867



## Luz con sensor de movimiento para tu comodidad y ahorro energético adicional

Mejora la comodidad mientras ahorras energía. El plafón LED con sensor de movimiento de Philips se enciende y se apaga fácilmente mediante un sensor, por ellos puedes entrar o salir de las habitaciones sin necesidad de buscar el interruptor. Su amplia gama de detección y tecnología LED de encendido instantáneo permite que la iluminación de tu hogar solo esté encendida cuando la necesitas.

### Fácil de usar

- Con su sensor de movimiento automático incorporado, esta luminaria se enciende automáticamente cuando alguien pasa por delante.
- Fácil instalación

### Duración

- Bajo consumo

# Destacados

## Sensor de movimiento integrado

### Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma

segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

## Bajo consumo

Ahorra energía: bueno para el bolsillo y para el medio ambiente.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 118 lm/W

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Despacho, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Sensor

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 140 mA

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,5 kg
- Altura global: 72 mm
- Longitud global: 320 mm
- Anchura global: 320 mm

## Servicio

- Garantía: 5 años

## Especificaciones técnicas

- Diámetro: 320 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1900
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514431867
- Peso neto: 0,48 kg
- Peso bruto: 0,79 kg
- Altura: 34,2 cm
- Longitud: 8,2 cm
- Anchura: 34,2 cm



Fecha de emisión:  
2025-08-30  
Versión: 0.250

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)