

# PHILIPS

Bombilla 4,9 W  
(Equiv. 40 W) P45 E27

LED inteligente

A todo color

Plástico

Sencilla conexión Plug & Play

Control con aplicación WiZ o  
voz



8719514437395



## Luz colorida que se adapta a tu estado de ánimo

Usa tonos de luz coloridos en tus espacios interiores con la bombilla a todo color LED inteligente de Philips con una base E27. Esta bombilla se conecta a WiZ. Úsala con tu Wi-Fi para controlarla con la aplicación WiZ o con tu voz.

### Control inteligente

- Connected by WiZ

### Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense

### Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

# Destacados

## Connected by WiZ

Totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ: usa la aplicación WiZ para configurar y aprovechar todas las ventajas de la iluminación inteligente.

## Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

## Compatible con Matter



Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: P45
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Mate
- Acabado de la bombilla: Mate
- Regulable: Sí

## Dimensiones de la bombilla

- Peso: 0,05 kg

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2200–6500 K
- Categoría de color de luz: A todo color
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95

**Varios**

- EyeComfort: Sí

**Otras características**

- Corriente de la bombilla: 40 mA

**Información del embalaje**

- EAN: 8719514437395
- EOC: 871951443739500
- Título del producto: PHI WFB 40W P45 E27 922-65 RGB 1PF/6

**Consumo de energía**

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 4,9 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 5

**Dimensiones y peso del producto**

- Altura global: 10,1 mm
- Longitud global: 10,1 mm
- Anchura global: 4,5 mm

**Valores nominales**

- Vida útil especificada: 15.000
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Potencia nominal: 4.9 W

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 1901152
- Referencia de medición de flujo: Sphere

**La bombilla**

- Actualizable por software: Sí

**Compatible con**

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8719514437395
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-06  
Versión: 0.363

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.