

PHILIPS

Vela y lustre

LED

2,8 W - 25 W

E14

Blanco cálido



8719514460034

A
↑
G F



LED de vanguardia para el hogar

Una bombilla LED de vanguardia que aporta una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrarás costes energéticos de inmediato y reducirás la frecuencia con la que se cambian las bombillas, sin renunciar a la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

- Sin parpadeo visible

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similares a las de una vela incandescente

Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

Luz más allá del concepto de iluminación

- Encendido instantáneo

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

Destacados

Sin parpadeo visible

Si la luz parpadea en una sucesión rápida, puede molestar a los ojos, provocar dolores de cabeza e incluso desencadenar un ataque en las personas con epilepsia fotosensible. Es desagradable e innecesario. Las bombillas LED pueden parpadear debido a su rápida respuesta a la corriente del driver. No obstante, dado que los LED de Philips están diseñados para reducir al mínimo las variaciones en la emisión de corriente del driver, eliminan los factores que causan el parpadeo. Por lo tanto, no lo percibirás ni siquiera levemente.

Forma y tamaño similares a las de una vela incandescente

Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta vela LED estándar de bajo consumo de iluminación contemporánea resulta ideal para sustituir las velas incandescentes tradicionales.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Encendido instantáneo

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Mate

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,6 cm
- Peso: 0,021 kg
- Anchura: 3,5 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 250 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: Punto de contacto
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- Comodidad para la vista: No

Otras características

- Corriente de la bombilla: 28 mA
- Eficiencia: 89 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8719514460034
- EOC: 871951446003400
- Título del producto: LED 25W B35 E14
WW FR ND 3CT/6 EC

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.41
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 2,8 W
- Potencia equivalente: 25 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514460034
- Peso neto: 0,063 kg
- Peso bruto: 0,099 kg
- Altura: 11,500 cm
- Longitud: 3,800 cm
- Anchura: 11,350 cm
- Número de material (12NC): 929003546693

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,6 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 250 lm
- Potencia nominal: 2.8 W



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.102

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com