




## Lámpara de mesa Squire

Lleva la iluminación inteligente a cualquier rincón de tu hogar con la lámpara de mesa de zona doble WiZ Squire, que proyecta una luz colorida en la pared. Úsala con la aplicación WiZ o con la voz para reducir y aumentar el brillo o para usar modos de luz preestablecidos en los ajustes de Wi-Fi.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Efecto de iluminación de zona doble
- Sencilla conexión Plug & Play



### **Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar**

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.




### **Luz SpaceSense™ exclusiva que se enciende con el movimiento**

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma las luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.




### **Configura las luces para que sigan tu propio horario**

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



### **Crea tu escena de iluminación perfecta**

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



### **Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día**

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



### **Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable**

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior  
Forma de la lámpara: Redondo  
Regulable: Sí

## DISEÑO Y ACABADO

Color: White  
Material: Plástico

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año  
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%  
Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000  
Vida útil nominal: 25.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí  
LED integrado: Sí  
Interruptor de encendido/apagado en el cable: No  
Adaptador de corriente incluido: Sí  
Mando a distancia incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$   
Temperatura del color: 2200-6500 K  
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2  
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 68 lm/W

## VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón Comedor Dormitorio Habitación de los niños

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 300 mA

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.4  
Voltaje: 100-240 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,68 kg  
Altura global: 134 mm  
Longitud global: 134 mm  
Anchura global: 134 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro: 134 mm  
Flujo luminoso total de la luminaria: 620  
Color de la luz: 2200 - 6500 (RGB)  
Potencia de la bombilla incluida: 9  
Código IP: IP20  
Clase de protección: Clase II

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8719514553026  
Peso neto: 0,57 kg  
Peso bruto: 0,67 kg  
Altura: 15 cm  
Longitud: 13,5 cm  
Anchura: 13,5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.