



Botón inteligente

El funcionamiento en cualquier parte de este botón fácil de usar te resultará sorprendente. Fíjalo en la pared o en un rincón sin necesidad de tornillos o colócalo sobre superficie metálica con el imán interno. Llévalo contigo por la casa y controla las luces al instante.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Funciona con pilas
- IP20/plástico/blanco
- Funciona con todos los productos de WiZ Connected



Botón que funciona a pilas para usar y dejar en cualquier lugar

Fija fácilmente la placa de montaje incluida en la pared y el imán integrado en el botón lo mantendrá en su sitio. Diviértete y prueba el botón directamente sobre otras superficies metálicas o simplemente déjalo sobre un escritorio o una mesa cerca de ti.



Control inalámbrico de las luces WiZ

Disfrute de un control fácil y rápido de las luces WiZ. Encienda o apague las luces y ajuste el brillo con solo una pulsación. Se conecta directamente a sus luces WiZ y funciona incluso cuando el Wi-Fi no funciona.

15M
↔
50FT

Control con amplio alcance de 15 m (50 pies)

Controle las luces y los dispositivos dentro de un alcance de 15 metros o 50 pies en un entorno interior normal con tabiques y paredes.



Control fácil de una o varias luces en una habitación

Este accesorio de control portátil puede vincularse a una habitación y activar todas las luces de esa habitación, ya sean una o cincuenta. ¿Quiere controlar otra habitación en su lugar? Simplemente cambie la habitación vinculada del accesorio en la aplicación.



Compatible con todas las luces "Connected by WiZ"

Este accesorio de control WiZ está diseñado para controlar todo tipo de luces en el ecosistema WiZ. Puede usarlo para controlar cualquier luz de cualquier marca siempre que disponga de "Connected by WiZ".



El ambiente adecuado con un solo clic

Enciende y apaga las luces con una pulsación, ajusta el brillo con una pulsación larga. ¡El ambiente adecuado al alcance de tu mano!



ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: White
Material: Plástico

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Pilas incluidas: Sí
Distancia de control: 15 m

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 3Vdc V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,066 kg
Altura global: 18,5 mm
Longitud global: 64 mm
Anchura global: 64 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de pila: AAA
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase III

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8719514554795
Peso neto: 0,08 kg
Peso bruto: 0,13 kg
Altura: 16,1 cm
Longitud: 4,6 cm
Anchura: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.