



## Tira LED 4 m

Corta, da forma y remodela nuestra tira LED de interior Ambience para adaptarla a tus necesidades. Sus modos de luz dinámicos y coloridos decoran el espacio bajo los armarios o detrás de los muebles, y su luz ambiental crea la atmósfera perfecta cuando simplemente quieras relajarte.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Unidad de fuente de alimentación incluida
- IP20/Plástico



#### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.




#### Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



#### Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



#### Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.

#### Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.

#### Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior

## DISEÑO Y ACABADO

Color: White

Material: Plástico

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año

Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%

Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Vida útil nominal: 15.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: No

LED integrado: Sí

Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí

Adaptador de corriente incluido: Sí

Mando a distancia incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥80

Temperatura del color: 2700-5000 K

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 64 lm/W

## VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón Cocina Dormitorio Habitación de los niños

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 73 mA

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.6

Voltaje: 220-240 V

Consumo de energía: 12

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,225 kg

Altura global: 3 mm

Longitud global: 4.000 mm

Anchura global: 10 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria:

840

Color de la luz: 2700 - 5000 (RGB)

Luminaria regulable: Sí

Potencia de la bombilla incluida: 13

Código IP: IP20

Clase de protección: Clase II

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica

Efectos: Yes

WiFi: Wireless G

Período de soporte definido:

Minimum of 60 months after introduction date

Número máximo de accesorios: 9999

Protocolo de comunicaciones:

Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:

8720169071216

Peso neto: 0,23 kg

Peso bruto: 0,26 kg

Altura: 16 cm

Longitud: 5,7 cm

Anchura: 14,1 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.