



Aplique mural de exterior con cámara

¿Qué ocurre ahí fuera? No te quedes nunca a oscuras con el aplique inteligente para exteriores WiZ con cámara de seguridad integrada. La luz de nuestra cámara resistente a la intemperie se enciende cuando detecta movimiento, sorprendiendo a posibles intrusos o ayudándote a entrar en casa cómodamente cuando cae la noche.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Cámara integrada
- Clasificado para exteriores
- A todo color




Embelléce tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elige entre millones de colores de luz, desde el blanco frío energético hasta el blanco cálido suave y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Océano, Bosque o Fiesta para crear un ambiente increíble y levantar el ánimo.



Mantente informado en cualquier momento cuando se detecte movimiento o sonido

La cámara exterior WiZ te avisa automáticamente cuando se detecta movimiento o sonido fuera de tu casa. ¡Disfruta de mayor tranquilidad incluso cuando estés fuera!




Observa las actividades fuera de tu hogar

Supervisa las zonas exteriores de tu hogar, en tiempo real y desde cualquier lugar, con la función de transmisión de vídeo en directo de la cámara para exteriores WiZ. Despreocúpate cuando estés fuera de casa revisando las notificaciones automáticas de incidentes, observando la transmisión de vídeo en directo y evitando las falsas alarmas.



Enciende las luces automáticamente cuando se detecte movimiento

La luz de la cámara exterior WiZ se enciende automáticamente cuando se detecta movimiento, para que puedas ver el camino por la noche y mantener alejados a posibles intrusos.



Altavoz y micrófono integrados

Comunícate directamente con cualquier persona que esté cerca de la cámara mientras transmites en directo. El altavoz y el micrófono integrados permiten una conversación fácil y remota con tu familia. O utilízalo para advertir a cualquier visitante no deseado.



Rendimiento óptimo en exteriores (IP44)

Esta luz para exteriores WiZ se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su idoneidad para el uso en exteriores. Está especialmente diseñada para soportar condiciones meteorológicas que van desde la luz solar intensa hasta fuertes aguaceros.



ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Metal

DURACIÓN

Vida útil nominal: 25.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Bombillas LED incluidas: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Temperatura del color: 2700 K
Flujo luminoso: 1.250 lm

VARIOS

Diseñada especialmente para: Jardín
Balcón
Sentido espacial: Sí

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 5 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 1,5 kg
Longitud de cable: 240
Distancia empotrada: 2.000 mm
Altura global: 375 mm
Longitud global: 167 mm
Anchura global: 115 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color de la luz: 2700
Clase energética de la fuente de luz incluida: E
Potencia de la bombilla incluida: 10.5
Clase de protección: Clase I
Fuente de luz sustituible: No
Regulable: Regulador inalámbrico: no utilizar con regulador
Número de fuentes de luz: 1
Cámara con sensor de imagen: No
Campo de visión de la lente de la cámara (grados): 120
Zoom digital de la cámara: No

LA CÁMARA

Resolución máx. de vídeo: 1080P
Modos de vídeo: 1080P
Características de vídeo: 30FPS
Detección de movimiento: Detección de movimiento, personas y sonido
Visión nocturna: Sí, con LED infrarrojo
Estanda: Sí
Micrófono: Sí
Audio: Audio bidireccional
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C
Protocolo de conectividad: WiFi (2,4 GHz)
Alarma sonora: No
Conversación bidireccional: Sí
Forma de almacenamiento:
Almacenamiento local y en la nube (suscripción)

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8720169072114
Peso neto: 1,47 kg
Peso bruto: 1,98 kg
Altura: 44,5 cm
Longitud: 23 cm
Anchura: 19 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.