



Kit de inicio de vigilancia doméstica

¿Un sistema de vigilancia doméstica listo para usar? ¡WiZ puede hacerlo! El kit de inicio de vigilancia doméstica WiZ combina la cámara de interior WiZ y tres luces WiZ compatibles con SpaceSense para mejorar la sensación de seguridad con detección de movimiento, simulación de presencia y notificaciones automáticas a través de la aplicación WiZ. Configura fácilmente todo lo que necesitas para empezar a vigilar y proteger tu hogar hoy mismo.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Incluye características de suscripción HEADS-UP durante 1 año
- Cifrado de extremo a extremo
- Acceso a eventos y grabaciones de 10 días



Configuración rápida y sencilla para la vigilancia doméstica

Incluye un soporte de sobremesa y un soporte de pared para utilizarla cómodamente en cualquier lugar. Inclina la cámara WiZ para cubrir la zona deseada. Solo tienes que encenderla y conectarte a la red Wi-Fi. Más fácil imposible. Configura los ajustes de la cámara a través de la aplicación WiZ, permitiendo la vigilancia de tu hogar, siempre que lo desees, incluso mientras estés fuera.




Mira lo que ocurre en casa

Controla tu hogar en cualquier momento y desde cualquier lugar, con nuestra función de transmisión de vídeo en tiempo real. Disfruta de mayor tranquilidad cuando estés lejos, evaluando todas las notificaciones de incidentes, viendo lo que ocurre en tu hogar y evitando falsas alarmas.



Usa las luces WiZ como alarma o para simular la presencia

Cuando estés de vacaciones, haz que parezca que hay alguien en casa encendiendo y apagando las luces WiZ automáticamente, simulando la presencia en casa, disuadiendo a posibles intrusos. Además, también puedes configurar las luces para que parpadeen en caso de que se detecte un incidente, notificando a tus vecinos de cualquier actividad no deseada.



Mejora la sensación de seguridad con las notificaciones de movimiento

Recibe notificaciones inmediatas a través del smartphone de sonidos fuertes o de los movimientos que detecte la cámara WiZ cuando no estés. También puedes configurar la cámara para que empiece a grabar automáticamente* cuando detecte actividad.*Se requiere suscripción de pago o tarjeta SD.



Integra tu cámara WiZ en tu sistema doméstico inteligente

No solo la aplicación WiZ puede controlar tu cámara. Utiliza Amazon Alexa o Google Assistant y transmite el contenido de la cámara en las pantallas compatibles. Las capacidades y funcionalidades varían de un sistema a otro.



Imágenes claras, de día o de noche

El video de alta definición y la luz infrarroja (IR) captan la actividad, durante el día o la noche, en un campo de visión de 120°.

ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida útil nominal: 25.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Temperatura del color: 2200-6500 K

VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón
Comedor Habitación de los niños
Sentido espacial: Sí

CONSUMO DE ENERGÍA

Consumo de energía: 8,5

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,4 kg
Longitud de cable: 2.500
Altura global: 122 mm
Anchura global: 60 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ubicación: Montaje en pared y escritorio
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase III
Cámara con sensor de imagen: No
Campo de visión de la lente de la cámara (grados): 120
Zoom digital de la cámara: No
Adaptador de conexión USB: USB-A

LA BOMBILLA

Formato: A60
Tensión de entrada: 220V-240V
Emisión de luz: A todo color
Flujo luminoso: 806 lm
Factor de potencia: 0.5
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C
Peso: 0,065
Eficiencia: 94
Corriente de la bombilla: 65

LA CÁMARA

Resolución máx. de vídeo: 1080P
Modos de vídeo: 1080P
Características de vídeo: 30FPS
Detección de movimiento: Detección de movimiento, personas y sonido
Visión nocturna: Sí, con LED infrarrojo
Colocación de la cámara: Montaje en pared y escritorio
Estanda: No
Micrófono: Sí
Audio: Audio bidireccional
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a +40 °C
Protocolo de conectividad: WiFi (2,4 GHz)
Altura: 3,5
Longitud: 11,9
Profundidad: 6,6
Requisitos normativos: /
Alarma sonora: No
Conversación bidireccional: Sí
Forma de almacenamiento:
Almacenamiento local y en la nube (suscripción)

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Matter: Sí
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)



DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:

8720169075016

Peso neto: 0,4 kg

Peso bruto: 0,77 kg

Altura: 20,2 cm

Longitud: 9,5 cm

Anchura: 26,5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.